

## LK 80R/1

- krabice přístrojová





MAT



PVC -5 - +60°C 850°C A1 - D 30 sec.

- Určené pro přístroje modelové řady Classic nebo Swing - ABB.
- Pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F použijte izolační podložku.



položka	popis		EAN
LK 80R/1_HB	krabice baleny ve smrštitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šroubky	10; 160	8595057616349



- příslušenství

VLK 80/R  
str. 1-71NR 80/R  
str. 1-72PI 80/R  
str. 1-76S-66  
str. 1-77TYP0...  
str. 1-77

## LK 80R/2

- krabice odbočná s víčkem VLK 80/R





MAT



PVC -5 - +60°C 850°C A1 - D 30 sec.

- Pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F použijte izolační podložku.
- Víčko možno zakoupit samostatně.



položka	popis		EAN
LK 80R/2_HB	krabice baleny ve smrštitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šroubky	10; 120	8595057616356



- příslušenství

NR 80/R  
str. 1-72PI 80/R  
str. 1-76S-66  
str. 1-77TYP0...  
str. 1-79