


► LK 80X28R/1

- krabice přístrojová



MAT		PVC	-5 - +60°C		850°C	A1 - D	30 sec.	
-----	--	-----	------------	--	-------	--------	---------	--

- Určené pro přístroje modelové řady Classic nebo Swing - ABB s velkou montážní hloubkou - s výjimkou malé dvojzásuvky.
- Pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F použijte izolační podložku.



položka	popis		EAN
LK 80X28R/1_HB	krabice baleny ve smrštěitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šrouby, barva - bílá RAL 9003	10; 120	8595057616479
LK 80X28R/1_I1	krabice baleny ve smrštěitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šrouby, barva - bříza růžová	10; 120	8595568908940
LK 80X28R/1_I2	krabice baleny ve smrštěitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šrouby, barva - dub tmavý	10; 120	8595568908988
LK 80X28R/1_SD	krabice baleny ve smrštěitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šrouby, barva - světlé dřevo	10; 120	8595568909022

- příslušenství

VLK 80/R
str. 1-71NR 80/R
str. 1-72PI 80R
str. 1-76S-66
str. 1-77TYP0...
str. 1-79


► LK 80X28 2ZK

- krabice přístrojová



MAT		PVC	-5 - +60°C		850°C	A1 - D	30 sec.	
-----	--	-----	------------	--	-------	--------	---------	--

- Určené pro přístroje modelové řady Classic nebo Swing - ABB s velkou montážní hloubkou.
- Pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F použijte izolační podložku.



položka	popis		EAN
LK 80X28 2ZK_HB	krabice baleny ve smrštěitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šrouby, barva - bílá RAL 9003	10; 80	8595057616370
LK 80X28 2ZK_I1	krabice baleny ve smrštěitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šrouby, barva - bříza růžová	10; 80	8595568908957
LK 80X28 2ZK_I2	krabice baleny ve smrštěitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šrouby, barva - dub tmavý	10; 80	8595568908995
LK 80X28 2ZK_SD	krabice baleny ve smrštěitelné fólii po 10 ks a přiloženy přístrojové šrouby, barva - světlé dřevo	10; 80	8595568909039

- příslušenství

PI 80 2ZK
str. 1-74TYP0...
str. 1-79

materiál



třída reakce na oheň podkladového materiálu



teplotní odolnost



zkouška žhavou smyčkou



samozhášivost



pro montáž dvojzásuvky



balení (ks)



bezolovnatý materiál