







Elektroinštalčné prístroje pre rozvody v zdravotníctve

Zásuvky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom ⁴³⁾	alpská biela hnedá zelená žltá oranžová	5518D-A2349 B 5518D-A2349 H 5518D-A2349 Z 5518D-A2349 Y 5518D-A2349 P	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Reflex SI	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, so signalizáciou prevádzkového stavu ⁴³⁾	alpská biela hnedá zelená žltá oranžová	5588B-A2349B 5588B-A2349H 5588B-A2349Z 5588B-A2349Y 5588B-A2349P	1 1 1 1 1	
Reflex SI	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s ochranou pred prepätím ⁴³⁾ Optická signalizácia poruchy.	alpská biela hnedá zelená žltá oranžová	5598D-A2349B 5598D-A2349H 5598D-A2349Z 5598D-A2349Y 5598D-A2349P	1 1 1 1 1	
Reflex SI	Technické parametre – pozrite stranu 577. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami ⁴³⁾	biela hnedá zelená	5519A-A02357 B 5519A-A02357 H 5519A-A02357 Z	10 10 10/1	
Tango®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, so signalizáciou prevádzkového stavu ⁴³⁾	biela	5588A-A2359B	1	
Tango®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím ⁴³⁾ Optická signalizácia poruchy.	biela hnedá zelená	5599A-A02357 B 5599A-A02357 H 5599A-A02357 Z	1 1 1	
Tango®	Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

⁴³⁾ Pohľadová strana prístroja zásuvky je farebne zhodná s krytom.

Na zákazku je možné vyrobiť zásuvky Reflex SI vo farbe svetlo modrá (M2). Je nutné počítať s dlhšou dodacou lehotou. Nepoužívať pre nové projekty!

Rámčeky k prístrojom v dizajnovom rade Reflex SI – pozrite strany 465, 466.

Rámčeky k prístrojom v dizajnovom rade Tango® – pozrite strany 80, 81.

Ostatné prístroje dizajnu Tango® nájdete v kapitole Tango®.